



MASSAGEBADKAR SAND 160 BRONZE HÖGER

Art nr: 20083125

Noro Sand massagebadkar är ett offsetkar i snygg design, utformat för att passa trånga utrymmen. Karet är mycket lättplacerat och passar i de flesta badrum. Finns som höger- eller vänsterutförande.

Noro massagebadkar är svensktillverkade och utrustade med Noro Soundless System som ger ett tystare ljud.

5 års garanti på sanitetsakryl

BRONZE

Uppvämt luftsysteem ger varma luftbubblor från botten
Helsvetsat stativ med ställbara fötter

Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge
massagebadkar

NORO Tropic sargblandare ingår, förborrade blandarhål.

SILVER

6 st sidojets

6 st ryggjets

Helsvetsat stativ med ställbara fötter

Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge
massagebadkar

NORO Tropic sargblandare ingår, förborrade blandarhål.

GOLD

6 st sidojets

6 st ryggjets

2 st fotjets

Terapibelysning

Vattenvärmare

Helsvetsat stativ med ställbara fötter

Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge
massagebadkar

Inkluderade artiklar

0125 1 x massagebadkar sand 160 bronze höger



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7333231009669

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 500

Kardjup (mm) 500

Höjd (mm) 650

Längd (mm) 1600/2 (20083125)

Bredd (mm) 1000

Nettovikt (kg) 66

Material och ytbehandling

Färg Vit

Ytfinish Blank

Huvudsakligt material Akryl

Ytbehandling Blankpolerad

Utrustning

Massagesystem Bronze

Kompressor Ja

Antal luftjets 8

Bottenventil Ja

Avloppsrör Ja

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)